



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

СЕДЕЛКИ С ЗАЖИМОМ

Clamp Saddles With Slide

Характеристики

Specifications

- + **Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + **Предназначены для предотвращения утечек, которые могут возникнуть из-за разницы в размерах труб.**
It is designed to prevent leakage caused by the size differences of the pipes.

СЕДЕЛКИ С ЗАЖИМОМ

Points to Take Into Consideration

- + **В процессе хранения и монтажа седловые врезки следует держать вдали от твердых и острых предметов. При установке под землей, изделия следует присыпать песком, чтобы защитить их от воздействия твердых и острых предметов. Использовать поврежденные изделия категорически запрещено.**
Clamp saddles should be kept away from hard and sharp objects during the storage and installation. If the installation is laid under the ground, it should be covered with sand to protect it from hard and sharp objects. Any damaged adaptor should not be used absolutely.
- + **В седловых врезках кольцо должно быть правильно установлено в гнезде, необходимо следить за тем, чтобы оно не сместилось во время установки.**
The o-ring should be placed in its socket properly in order not to be unsettled during the installation.
- + **На переходники с наружной резьбой, которые будут использоваться с седловыми врезками необходимо намотать тефлоновую ленту в степени, достаточной для обеспечения герметичности, намотку следует производить в направлении затяжки.**
Male adaptors to be used with Clamp Saddles, should be

- + **Будучи изготовленными из специальной резины Oringi, обеспечивают герметичность при высоком давлении.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + **Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.
- + **Соответствуют стандарту ISO 13460-1.**
It is compatible with ISO 13460-1 Standard.

wrapped up with the teflon band with the tightening direction and should be wrapped enough to prevent leakage.

- + **Процесс сверления трубы после установки седловых врезок следует выполнять сверлом соответствующего качества таким образом, чтобы оно не касалось резьбы седелки**
Drilling the pipe after the installation of Clamp Saddles can cause the damage of the threads. Thus, drilling must be carried out in a way that it does not touch the threads with a suitable drill bit.
- + **Если разница в размерах трубы превышает стандартное значение (> 0,5 мм), верхняя и нижняя крышки не будут касаться друг друга при установке седловой врезки. В этом случае клинья седловой врезки не нужно вбивать до конца.**
If there is a size difference, larger than the standart dimensions (> 0.5 mm) in the pipe, upper and lower body parts will not contact each other during the clamp saddle installation. In this case, there is no need to drive in the wedges of the clamp saddle up to the end.
- + **При установке седельных врезок клинья должны быть установлены друг напротив друга.**
During the installation of the clamp saddles, wedges or bolts should be installed reciprocally.



TS ISO 13460-1

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

GUARANTEED PRESSURE VALUE


Ø 25 mm – Ø 110 mm :PN 6

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

INSTALLATION AREAS




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE D x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
9311	25 x 1/2"	6	25	300
9321	32 x 1/2"	6	25	250
9322	32 x 3/4"	6	25	250
9331	40 x 1/2"	6	25	200
9332	40 x 3/4"	6	25	200
9341	50 x 1/2"	6	10	90
9342	50 x 3/4"	6	10	100
9343	50 x 1"	6	10	100
9351	63 x 1/2"	6	10	90
9352	63 x 3/4"	6	10	80
9353	63 x 1"	6	10	80
9361	75 x 1/2"	6	5	65
9362	75 x 3/4"	6	5	60
9363	75 x 1"	6	5	70
9371	90 x 1/2"	6	5	60
9372	90 x 3/4"	6	5	45
9373	90 x 1"	6	5	60
9381	110 x 1/2"	6	5	50
9382	110 x 3/4"	6	5	50
9383	110 x 1"	6	5	45



**СЕДЕЛКА
КОМПРЕССИОННАЯ С
ЗАЖИМОМ**
CLAMP SADDLE WITH SLIDE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE D x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
9411	25 x 1/2" x 1/2"	6	25	250
9421	32 x 1/2" x 1/2"	6	25	200
9422	32 x 3/4" x 3/4"	6	25	225
9431	40 x 1/2" x 1/2"	6	25	150
9432	40 x 3/4" x 3/4"	6	25	150
9441	50 x 1/2" x 1/2"	6	10	80
9442	50 x 3/4" x 3/4"	6	10	110
9443	50 x 1" x 1"	6	10	70
9451	63 x 1/2" x 1/2"	6	10	80
9452	63 x 3/4" x 3/4"	6	10	90
9453	63 x 1" x 1"	6	10	70
9461	75 x 1/2" x 1/2"	6	5	60
9462	75 x 3/4" x 3/4"	6	5	50
9463	75 x 1" x 1"	6	5	55
9471	90 x 1/2" x 1/2"	6	5	45
9472	90 x 3/4" x 3/4"	6	5	45
9473	90 x 1" x 1"	6	5	40
9481	110 x 1/2" x 1/2"	6	5	40
9482	110 x 3/4" x 3/4"	6	5	40
9483	110 x 1" x 1"	6	5	40



**СЕДЕЛКА
ДВУХСТОРОННЯЯ С
ЗАЖИМОМ**
DOUBLE ENDED CLAMP SADDLE
WITH SLIDE

